

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261108 12/11
GTIN	4045197929105
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L ₄	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	21,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 1212F11
Celková dĺžka L	80 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500