

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-600, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094240 9
GTIN	10076490499324
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-600. Jemne pletené rukavice s povlakom na vnútornej strane pre suché pracovné prostredie. Vhodné na presnú prácu, vysoká priedušnosť. S tenkým podkladovým materiálom pre použitie v priemysle na ľahké a jemné práce, kde sa vyžaduje **maximálna pohyblivosť**. Ochrana produktov pred odtlačkami prstov, zvyškami rukavíc a krížovou kontamináciou produktov. Zvlášť vhodné na montáž malých dielov, ako sú guľkové ložiská, kĺby a pružiny.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lícovanie	velmi dobré
Pocit na dotyk	velmi dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
Veľkosť rukavíc	9

bez silikónov	nie
Prilňavosť na mastnom povrchu	primerané
Bez DMF	nie
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Prilňavosť na mokrom povrchu	primerané
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
EN 388	3121A
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútorňá plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	200 mm
Farba	biela
Hmotnosť	11,6 g
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacrazové
Materiál	PU
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice