

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	70 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť doštičiek	6 mm
Veľkosť stopky	10 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 1010E06
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	12 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500