

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	12 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	19 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 1212F09
Celková dĺžka L	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500