

**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	10 mm
Veľkosť stopky	8 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Veľkosť doštičiek	6 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 0808D06
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500