

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SCSCR/L 1616H09
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Podložka	269005 1
Celková dĺžka L	101 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2

269028 2

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500

659957 500