

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	SCSCR/L 2525M12
Podložka	269005 6
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	151 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500