

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Podložka	269005 1
Veľkosť doštičiek	9 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 2
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Celková dĺžka L	126 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 2020K09
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2

269028 2

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500