

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Celková dĺžka L	126 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Podložka	269005 6
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	24 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Skrutka pre podložku	269013 5
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 2020K12
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2

269028 2

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500