

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	20 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 1616H12
Skrutka pre podložku	269013 5
Veľkosť doštičiek	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Celková dĺžka L	101 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Podložka	269005 6
Veľkosť stopky	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500