

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 8/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Funkčná šírka L ₄	10 mm
Celková dĺžka L	60 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 0808D06
Dĺžka hlavy L ₁	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť stopky	8 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500