


Garant**Plnoprofilová doštička 30° vonkajšia pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 270960 10 |
| GTIN | 4045197929211 |
| Trieda položky | 21J |

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Počet chodov/palec | 10 |
| Rezný materiál | HM |
| Vonkajšie/vnútorne použitie | vonkajšie |
| Druh použitia | pravé |
| Profil otočnej reznej platničky | Plný profil |
| Typ | HB7125 |
| Druh závitu | RD |
| Druh závitu | RD-LH |
| Závit-norma | DIN 405 |
| Vrcholový uhol oblý | 30 Stupeň |
| Hrúbka | 3,6 mm |
| Veľkosť doštičiek L | 16 mm |

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie závitov**Údaje o užívateľovi**

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 | S |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | vhodný | | |
| prerušené | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |