

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 12/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Velkosť stopky	12 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 1212F09
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	19 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Velkosť doštičiek	9 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500