

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Veľkosť stopky	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Celková dĺžka L	70 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 1010E06
Dĺžka hlavy L ₁	12 mm
Funkčná šírka L ₄	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500