

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	24 mm
Podložka	269005 6
Celková dĺžka L	126 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 2020K12
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2

269028 2

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500