

Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Trieda položky	21T

Technický opis

Skrutka pre podložku	269013 5
Celková dĺžka L	101 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Podložka	269005 6
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Veľkosť doštičiek	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Veľkosť stopky	16 mm
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 1616H12
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 20

269028 20

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500