

Garant**Doštička s čiastočným profilom 60°vonkajšia pravá, HB7010, Stúpanie: 0,5-3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270740 0,5-3
GTIN	4045197929525
Trieda položky	21J

Popis

Prevedenie:
Doštička s čiastkovým profilom 60° pre vonkajší závit.

Technický opis

Rezný materiál	HM
maximálne stúpanie závitů	3 mm
Stúpanie závitů	0,5 mm
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Čiastočný profil
Typ	HB7010
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh závitů	M

Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	250	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	100	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	130	K
CuZn	podmienene vhodný	150	N
kontinuálne	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		