

**Ansell****Pár rukavíc HyFlex® 11-800, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094350 10
GTIN	10076490480872
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

Séria HyFlex®. Univerzálne rukavice povrstvené nitrilovou penou na presnú a všeobecnú prácu. Ponúkajú dobrú rovnováhu pohodlia, pohyblivosti a ochrany rúk. S Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ na zníženie únavy rúk. Öko-Tex® Standard 100.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Lícovanie	velmi dobré
Bez DMF	áno
Pocit na dotyk	velmi dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré

Dýchacia aktivita	velmi dobré
bez silikónov	áno
Veľkosť rukavíc	10
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Séria	HyFlex®
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3131A
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútorňá plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	199 mm
Farba	sivá / biela
Hmotnosť	20,4 g
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice

