

Honeywell**Pár rukavíc Perfect Poly® Skin, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094250 10
GTIN	3603835501383
Trieda položky	09A

Popis**Prevedenie:**

Perfect Poly® Skin. Mimoriadne citlivé a tesné rukavice s dobrou prilnavosťou, vysokým komfortom a trvanlivosťou. **Neobsahuje silikón.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Materiál povrchovej úpravy	PU
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Veľkosť rukavíc	10
Označenie výrobcu	Perfect Poly Skin

Pocit na dotyk	velmi dobré
bez silikónov	áno
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Bez DMF	nie
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3111X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	220 - 260 mm
Farba	sivá / modrá
Hmotnosť	14-20 g
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacúčelové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice