



## Sada kruhových vysekávačov, komplet v puzdre, Rozsah výseku: 3-30mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	832100 3-30
GTIN	3700825601662
Trieda položky	86C

### Popis

#### Prevedenie:

2-zložkový držiak (do veľ. 3 – 20) s pištoľovou rukoväťou s vymeniteľnými presne brúsenými vysekávacími nožmi. Na výrobu tesniacich krúžkov v jednom pracovnom kroku je možné upnúť v držiaku 2 vysekávacie nože s rôznymi priermi.

#### Použitie:

Na dierovanie alebo výrobu kotúčov/krúžkov v jednom pracovnom kroku. Na gumu, kožu, plst', plast, korok, tkaninu alebo podobné materiály.

#### Rozsah balenia:

Po 1 vysekávacom noži Ø č. 832110: 15 ks Veľ. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Možnosti kombinovania vysekávacích nožov vnútorné: vonkajšie (mm): 3–10 vnútorný s 12–30 vonkajší 12–20 vnútorný s 22–30 vonkajší

Nádoba dĺžka × šírka × výška (mm): Plast 275×205×50

Strediaci hrot c. 832140: 1 ks

Po 1 vykružovači Ø: 55–330 mm

#### Upozornenie:

- **Použite ako podložku pri prerázaní dreva, kože alebo podobných materiálov.**
- **Nasledujúce kombinácie nie sú možné: 20 (vnútri) s 22 (vonku); 30 (vnútri) s 32 (vonku); 40 (vnútri) s 42 (vonku); 50 (vnútri) s 52 (vonku).**

### Technický opis

Rozsah výseku	3 - 30 mm
Druh produktu	Vyrážací nástroj

## Príslušenstvo

Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 8	832110 8
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 3	832110 3
Držiak pre rozsah výseku 3-30	832125 3-30
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 4	832110 4
Nôž vykružovača	832130
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 6	832110 6
Držiak pre rozsah výseku 3-30	832120 3-30
Odpružený strediaci hrot	832140
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 16	832110 16
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 18	832110 18
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 20	832110 20
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 10	832110 10
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 30	832110 30
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 26	832110 26
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 22	832110 22
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 12	832110 12
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 14	832110 14
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 24	832110 24
Náhradný vysekávací nôž Pre Ø otvoru 28	832110 28