

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-618, Velkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094260 7
GTIN	10076490489479
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-618. Extrémne tenké, ale robustné rukavice vďaka technológii pletenia **18 gauge**. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

Prevedenie reklamného textu:

Tenké jemné pletené rukavice na ľahké montážne práce vyžadujúce vysokú presnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lícovanie	velmi dobré
Dýchacia aktivita	velmi dobré
bez silikónov	nie
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii

Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Pocit na dotyk	velmi dobré
Bez DMF	nie
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Materiál povrchovej úpravy	PU
Veľkosť rukavíc	7
Séria	HyFlex®
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3121X
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	195 mm
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	7,4 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Materiál	PU
Trieda ochrany pred rezom	X
Druh produktu	Viacúčelové rukavice