

**Ansell****Pár rukavíc HyFlex® 11-618, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094260 8
GTIN	10076490489462
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

**HyFlex® 11-618.** Extrémne tenké, ale robustné rukavice vďaka technológii pletenia **18 gauge**. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

**Prevedenie reklamného textu:**

**Tenké jemné pletené rukavice** na ľahké montážne práce vyžadujúce vysokú presnosť.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Veľkosť rukavíc	8
Materiál povrchovej úpravy	PU
bez silikónov	nie
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilňavosť na mokrom povrchu	primerané
Lícovanie	velmi dobré
Pocit na dotyk	velmi dobré
Bez DMF	nie
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3121X
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	195 mm
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	7,4 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Materiál	PU
Trieda ochrany pred rezom	X
Druh produktu	Viacúčelové rukavice