

**Pár rukavíc 6230, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094236 7
GTIN	4059904093775
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

6230. Antistatické rukavice pre použitie **ESD**. Vhodné aj na ovládanie **dotykových obrazoviek**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Materiál povrchovej úpravy	PU
Veľkosť rukavíc	7
Bez DMF	nie
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	1

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
bez silikónov	nie
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Lícovanie	dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	3
Dýchacia aktivita	dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	1
Pocit na dotyk	velmi dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Katégoria ochrany	katégoria II
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania	13G
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Použitie	viacrazové
EN 388	3141X
Podkladový materiál	Nylon/karbón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	biela / sivá
Hmotnosť	14 g
Druh produktu	Rukavice ESD