

Garant**Vozík s rukoväťou T1, Typ: T14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918500 T14
GTIN	4045197612014
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, platforma z **dreveného materiálu** s antracitovým povrchom odolným proti poškriabaniu.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 riaditeľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštne príslušenstvo:**

Dierovaná stena c. 918580 vel. SP1. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hmotnosť	27 kg
Výška nakladacej plochy hore	853 mm
Šírka nakladacej plochy	609 mm
Nosnosť	200 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Ø kolesa	125 mm
Výška	1019 mm
Norma	EN 1757-3
Typ	T14
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Šírka	813 mm
Hĺbka ložnej plochy	459 mm
Hĺbka	459 mm
Druh produktu	Vozík s rukoväťou

Príslušenstvo

Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP1	918580 SP1
Písacia podložka pre stolový vozík	918581