

**Garant****Stolový vozík T9, Typ: T96****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918550 T96
GTIN	4045197612144
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

2 úložné plochy.

Stredná etáž je dostupná ako príslušenstvo. Platforma z **drevenej dosky** s povrchom antracitovej farby odolným proti poškrabaniu.

Zváraná oceľová konštrukcia.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Norma	EN 1757-3
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Ø kolesa	200 mm
Maximálna nosnosť	500 kg
Hĺbka	709 mm
Výška	925 mm
Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Hmotnosť	54 kg
Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Typ	T96
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Šírka	1190 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Druh produktu	Stolový vozík

## Príslušenstvo

Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP5	918580 SP5
Medzipolícia pre stolový vozík T9 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 700	918575 700