

Garant**Montážny vozík, Typ: TB3/0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Stabilne zvarovaný rám z ocelových profilov. Na modulárnu montáž nosných líšt pre otvorené úložné boxy. Je možné obojstranné použitie, na jednu stranu je možné zavesiť 8 nosných líšt (dodržiť užitočnú výšku boxov). Nosné lišty je možné zavesiť v rastri 50 mm a majú nosnosť 30 kg. Ergonomická 2-zložková posuvná rukoväť z materiálu Haptoprene®. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Rozsah balenia:

prázdny.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka	1225 mm
-------	---------

Úžitková hĺbka	700 mm
Úžitková šírka	1000 mm
Hmotnosť	27,2 kg
Maximálna nosnosť	250 kg
Výška	1200 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Závesná mriežka	50 mm
Úžitková výška	900 mm
Hĺbka	710 mm
Typ	TB3/0
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Druh produktu	Vozík na materiál