

Garant**Vozík s oblúkom na tlačenie T3, Typ: T36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918520 T36
GTIN	4045197612106
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

1 úložná plocha.

Zváraná ocelová konštrukcia, platforma z dreveného materiálu **s antracitovým povrchom** odolným proti poškrabaniu.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštne príslušenstvo:

Perforovaná stena č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Norma	EN 1757-3
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Typ	T36
Hmotnosť	34 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Nosnosť	500 kg
Výška ložnej plochy	270 mm
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Šírka	1120 mm
Výška	990 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Ø kolesa	200 mm
Hĺbka	709 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Druh produktu	Vozík s oblúkom na tlačenie

Príslušenstvo

Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP5	918580 SP5