

Garant**Stolový vozík T9, Typ: T98****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918550 T98
GTIN	4045197612151
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

2 úložné plochy.

Stredná etáž je dostupná ako príslušenstvo. Platforma z **drevenej dosky** s povrchom antracitovej farby odolným proti poškrabaniu.

Zváraná oceľová konštrukcia.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštne príslušenstvo:

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Norma	EN 1757-3
Ø kolesa	200 mm
Typ	T98
Výška	925 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Maximálna nosnosť	500 kg
Výška nakladacej plochy hore	925 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka	809 mm
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Výška nakladacej plochy dolu	270 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka	1390 mm
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Hmotnosť	64 kg
Druh produktu	Stolový vozík

Príslušenstvo

Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Medzipolícia pre stolový vozík T9 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 800	918575 800
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP6	918580 SP6