


**HOLEX****Kruhový dierovač plechov bez guľičkového tlakového ložiska, Ø prstrižníka (Ø otvoru): 50,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834000 50,5
GTIN	2050000996580
Trieda položky	86C

**Popis****Prevedenie:**

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

**Bez guľičkového tlakového ložiska.**

**Použitie:**

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

**Obsluha:**

a) pomocou **klúča**.

b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.

c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

**Upozornenie:**

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**
- **Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

## Technický opis

pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	3 mm
pre metrický závit podľa DIN EN 60423	M50×1,5
Tlaková skrutka	M 20×1,5×70
Rozmer cez steny tlakovej skrutky	30 mm
Ø dier, ktoré je nutné predvŕtať	21 mm
Ø prstrižníka (Ø otvoru)	50,5 mm
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	2 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

## Príslušenstvo

Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 20/70	834040 20/70
Náhradná skrutka prítlaču ložiska pre kruhový dierovač plechu Závit Ø / dĺžka 20/70	834060 20/70