

**HOLEX**

**Kruhový dierovač plechov s guľôčkovým tlakovým ložiskom, Ø prstrižníka (Ø otvoru): 63,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	834100 63,5
GTIN	2050001002501
Trieda položky	86C

## Popis

### Prevedenie:

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

**S** guľôčkovým axiálnym ložiskom = na jednoduchšiu obsluhu pomocou kľúča. Nižšia potrebná sila vďaka zníženiu trenia medzi dierovačom a skrutkou.

### Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

### Obsluha:

- a) pomocou **kľúča**.
- b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.
- c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

### Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

### Upozornenie:

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**

- **Velkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

## Technický opis

pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	3 mm
pre metrický závit podľa DIN EN 60423	M63×1,5
Tlaková skrutka	M 20×1,5×80
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	2 mm
Ø dier, ktoré je nutné predvrtáť	21 mm
Rozmer cez steny tlakovej skrutky	30 mm
Ø prstrižníka (Ø otvoru)	63,5 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

## Príslušenstvo

Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu Závit Ø / dĺžka 20/80	834060 20/80
Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 20/80	834040 20/80
Kruhový dierovač plechov bez guľčkového tlakového ložiska Ø prstrižníka (Ø otvoru) 63,5	834000 63,5