

**Garant****Montážny vozík, Typ: TB3/G96****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918583 TB3/G96
GTIN	4045197693914
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

Stabilne zvarovaný rám z ocelových profilov. Na modulárnu montáž nosných líšt pre otvorené úložné boxy. Je možné obojstranné použitie, na jednu stranu je možné zavesiť 8 nosných líšt (dodržiť užitočnú výšku boxov). Nosné lišty je možné zavesiť v rasti 50 mm a majú nosnosť 30 kg. Ergonomická 2-zložková posuvná rukoväť z materiálu Haptoprene®. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

**Rozsah balenia:**

Osadenie: 12x nosné koľajnice č. 918584 veľ. TB3, 48x prepravka s viditeľným obsahom GARANT č. 963301 veľ. AA1 a 48x prepravka s viditeľným obsahom GARANT č. 963301 veľ. AB1.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Typ	TB3/G96
-----	---------

Šírka	1225 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet Priehľadný úložný box	96
Úžitková výška	900 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
Výška	1200 mm
Úžitková šírka	1000 mm
Závesná mriežka	50 mm
Hĺbka	710 mm
Hmotnosť	27,2 kg
Úžitková hĺbka	700 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Druh produktu	Vozík na materiál

## Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Farba BLUE	920135 BLUE
Prepravka s viditeľným obsahom Typ AB1	963301 AB1
Nosná lišta pre montážny vozík vhodné pre typ TB3	918584 TB3
Posuvná rukoväť Farba BLACK	920135 BLACK
Prepravka s viditeľným obsahom Typ AA1	963301 AA1
Montážny vozík Typ TB3/0	918583 TB3/0