

**HOLEX****Kruhový dierovač plechov bez guľičkového tlakového ložiska, Ø prstrižníka (Ø otvoru): 28,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834000 28,3
GTIN	2050000996481
Trieda položky	86C

**Popis****Prevedenie:**

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

**Bez guľičkového tlakového ložiska.**

**Použitie:**

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

**Obsluha:**

a) pomocou **klúča**.

b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.

c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

**Upozornenie:**

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**
- **Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

## Technický opis

Ø prstrižníka (Ø otvoru)	28,3 mm
Rozmer cez steny tlakovej skrutky	17 mm
Ø dier, ktoré je nutné predvrtáť	11 mm
Tlaková skrutka	M10×1×55
pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	1,75 mm
pre závit pancierovej rúry podľa DIN 40430	Pg21
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	1,25 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

## Príslušenstvo

Náhradná skrutka prítlaku ložiska pre kruhový dierovač plechu Závit Ø / dĺžka 10/55	834060 10/55
Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 10/55	834040 10/55