

Garant**Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami, Typ: TS94****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, police z **drevenej dosky** s antracitovo sfarbeným povrchom odolným proti poškrabaniu. Nastaviteľné v rasti po 130 mm. Bočná rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštne príslušenstvo:**

Dodatočné dno č. 918577. Stena z perforovaného plechu č. 918580.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Nosnosť celkovo	500 kg
Hmotnosť	70 kg
Ø kolesa	200 mm
Nosnosť na policu	75 kg
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Šírka	1225 mm
Norma	EN 1757-3
Posuvná rukoväť	áno
Výška	1835 mm
Materiál Koleso	celogumové
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Typ	TS94
Výškovo nastaviteľná mriežka	130 mm
Hĺbka	610 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Prestavenie výšky v mriežke	130 mm
Druh produktu	Etážový vozík

Príslušenstvo

Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP4	918580 SP4
Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Medzipolícia pre etážový vozík TS9 na zaskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 600	918577 600