

Garant**Montážny vozík, Typ: TB3/90****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Stabilne zvarovaný rám z ocelových profilov. Na modulárnu montáž nosných líšt pre otvorené úložné boxy. Je možné obojstranné použitie, na jednu stranu je možné zavesiť 8 nosných líšt (dodržiť užitočnú výšku boxov). Nosné lišty je možné zavesiť v rasti 50 mm a majú nosnosť 30 kg. Ergonomická 2-zložková posuvná rukoväť z materiálu Haptoprene®. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Rozsah balenia:

Osadenie: 12x nosné koľajnice č. 918584 veľ. TB3, 54x červená prepravka s viditeľným obsahom GARANT č. 963321 veľ. SB5 a 36x modrá prepravka s viditeľným obsahom GARANT č. 963321 veľ. SB4.

Povrchová úprava farby:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Maximálna nosnosť	250 kg
Úžitková výška	900 mm
Úžitková hĺbka	700 mm
Šírka	1225 mm
Počet Priehľadný úložný box	90
Výška	1200 mm
Hmotnosť	27,2 kg
Úžitková šírka	1000 mm
Hĺbka	710 mm
Závesná mriežka	50 mm
Typ	TB3/90
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Druh produktu	Vozík na materiál

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Farba BLACK	920135 BLACK
Nosná lišta pre montážny vozík vhodné pre typ TB3	918584 TB3
Posuvná rukoväť Farba BLUE	920135 BLUE
PE úložný boxjednotlivá Typ SB5	963321 SB5
PE úložný boxjednotlivá Typ SB4	963321 SB4
Montážny vozík Typ TB3/0	918583 TB3/0