

Garant**Stolový vozík T5, Typ: T54****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918530 T54
GTIN	4045197611840
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

2 ložné plochy.

Zváraná oceľová konštrukcia, platforma z dreveného materiálu **s antracitovým povrchom odolným proti poškrabaniu**. Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 konzolové a

2 otočné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým poťahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštne príslušenstvo:

Medzipolica č. 918570; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka nakladacej plochy	850 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška nakladacej plochy hore	850 mm
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Ø kolesa	125 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška	1020 mm
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Hĺbka	509 mm
Typ	T54
Šírka	980 mm
Hmotnosť	34 kg
Maximálna nosnosť	250 kg
Norma	EN 1757-3
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Druh produktu	Stolový vozík

Príslušenstvo

Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP2	918580 SP2
Dodatočná zásuvka pre stolový vozík Typ 75	918556 75
Medzipolice pre stolový vozík T5 a T7 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 500	918570 500