

Garant**Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami, Typ: TS96****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918560 TS96
GTIN	4045197684455
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, police z **drevenej dosky** s antracitovo sfarbeným povrchom odolným proti poškrabaniu. Nastaviteľné v rasti po 130 mm. Bočná rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštne príslušenstvo:**

Dodatočné dno č. 918577. Stena z perforovaného plechu č. 918580.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Šírka	1225 mm
Ø kolesa	200 mm
Výška	1835 mm
Posuvná rukoväť	áno
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnosť na policu	85 kg
Typ	TS96
Nosnosť celkovo	500 kg
Materiál Koleso	celogumové
Hmotnosť	76 kg
Výškovo nastaviteľná mriežka	130 mm
Hĺbka	710 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Prestavenie výšky v mriežke	130 mm
Druh produktu	Etážový vozík

Príslušenstvo

Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Medzipolícia pre etážový vozík TS9 na zaskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 700	918577 700
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP5	918580 SP5