

**Garant****Stolový vozík T5, Typ: T56****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918530 T56
GTIN	4045197611857
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

2 ložné plochy.

Zváraná oceľová konštrukcia, platforma z dreveného materiálu **s antracitovým povrchom odolným proti poškrabaniu**. Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 konzolové a

2 otočné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým poťahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Medzipolica č. 918570; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Šírka	1130 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Hĺbka	609 mm
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Hmotnosť	42 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Norma	EN 1757-3
Typ	T56
Ø kolesa	125 mm
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Výška	1020 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška nakladacej plochy hore	850 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Maximálna nosnosť	250 kg
Druh produktu	Stolový vozík

## Príslušenstvo

Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP3	918580 SP3
Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Medzipolice pre stolový vozík T5 a T7 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 600	918570 600
Dodatočná zásuvka pre stolový vozík Typ 75	918556 75