


HOLEX**Kruhový dierovač plechov bez guľičkového tlakového ložiska, Ø prstrižníka (Ø otvoru): 16,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	834000 16,5
GTIN	2050000996412
Trieda položky	86C

Popis**Prevedenie:**

Pozostáva z matrice, razidla a tlakovej skrutky.

Bez guľičkového tlakového ložiska.

Použitie:

Na dierovanie širokej škály materiálov, ako sú oceľové plechy, plechy V2A, hliníkové plechy, medené plechy atď. Obzvlášť na použitie v ťažko prístupných miestach (napr. veľké plechové panely, rozvodné skrine, poistkové skrine, podružné skrinky, panely armatúr, umývadlá, karosérie automobilov atď.). Nie je vhodné na obrábanie rúr. Pri práci nezabudnite namazať prítlačnú skrutku a matricu.

Obsluha:

a) pomocou **klúča**.

b) pomocou **ručnej hydrauliky** č. 834655 veľkosti 1.

c) pomocou **ručného hydraulického čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 sa odporúča používať hydraulické ručné čerpadlo.**

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

Upozornenie:

- **Pri aktivovaní pomocou hydraulických zariadení vymeňte prítlačné skrutky za ťažné čapy č. 834070 (špeciálne príslušenstvo).**
- **Veľkosť 32 a 35 na perforovanie drezových skriniek z nehrdzavejúcej ocele na upevnenie 1/2 palcových drezových batérií.**

Technický opis

Tlaková skrutka	M10×1×45
Ø prstrižníka (Ø otvoru)	16,5 mm
pre hrúbku materiálu (plech st. 37)	1,75 mm
pre plechy z nehrdzavejúcej ocele v závislosti od pevnosti do	1,25 mm
Rozmer cez steny tlakovej skrutky	17 mm
pre metrický závit podľa DIN EN 60423	M16×1,5
Ø dier, ktoré je nutné predvrtat'	11 mm
Druh produktu	Dierovací nástroj

Príslušenstvo

Náhradná tlaková skrutka pre kruhový dierovač Závit Ø / dĺžka 10/45	834040 10/45
--	--------------