

**Garant****Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami, Typ: TS98****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, police z **drevenej dosky** s antracitovo sfarbeným povrchom odolným proti poškrabaniu. Nastaviteľné v rasti po 130 mm. Bočná rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Zvláštne príslušenstvo:**

Dodatočné dno č. 918577. Stena z perforovaného plechu č. 918580.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Nosnosť celkovo	500 kg
Ø kolesa	200 mm
Hmotnosť	91 kg
Šírka	1390 mm
Norma	EN 1757-3
Šírka nakladacej plochy	1200 mm
Nosnosť na policu	95 kg
Výška	1835 mm
Posuvná rukoväť	áno
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Materiál Koleso	celogumové
Typ	TS98
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výškovo nastaviteľná mriežka	130 mm
Hĺbka	810 mm
Hĺbka ložnej plochy	800 mm
Prestavenie výšky v mriežke	130 mm
Druh produktu	Etážový vozík

## Príslušenstvo

Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Medzipolícia pre etážový vozík TS9 na zaskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 800	918577 800
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP6	918580 SP6