

Garant**Stolový vozík T7, Typ: T76****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918540 T76
GTIN	4045197611871
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

3 úložné plochy.

Strednú etáž je možné zafixovať v 3 výškach. Zváraná ocelová konštrukcia, platforma z **dreveného materiálu** s antracitovým povrchom odolným proti poškrabaniu.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštne príslušenstvo:

Stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Hĺbka	609 mm
Výška nakladacej plochy stred	522 mm
Výška nakladacej plochy hore	850 mm
Norma	EN 1757-3
Nosnosť stred ložnej plochy	80 kg
Ø kolesa	125 mm
Šírka	1130 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Nosnosť nakladacia plocha hore	80 kg
Maximálna nosnosť	250 kg
Typ	T76
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Výška	1020 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Hmotnosť	58 kg
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Druh produktu	Stolový vozík

Príslušenstvo

Dodatočná zásuvka pre stolový vozík Typ 75	918556 75
Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP3	918580 SP3
Medzipolice pre stolový vozík T5 a T7 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 600	918570 600