

**Garant****Stolový vozík T9, Typ: T92****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918550 T92
GTIN	4045197612120
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

2 úložné plochy.

Stredná etáž je dostupná ako príslušenstvo. Platforma z **drevenej dosky** s povrchom antracitovej farby odolným proti poškrabaniu.

Zváraná ocelová konštrukcia.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 ovládateľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Typ	T92
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Ø kolesa	125 mm
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Výška	850 mm
Šírka nakladacej plochy	850 mm
Hĺbka	509 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Šírka	1040 mm
Nosnosť nakladacia plocha hore	200 kg
Výška nakladacej plochy hore	850 mm
Norma	EN 1757-3
Hmotnosť	33 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Druh produktu	Stolový vozík

## Príslušenstvo

Dodatočná zásuvka pre stolový vozík Typ 75	918556 75
Dierovaná stena na zaskrutkovanie Typ SP2	918580 SP2
Písacia podložka pre stolový vozík	918581
Medzipolícia pre stolový vozík T9 na naskrutkovanie Hĺbka ložnej plochy 500	918575 500