

**Vozík s oblúkom na tlačenie, Typ: 2501****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919800 2501
GTIN	4017976025018
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná ocelová rúra a profilová oceľ, platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Norma	EN 1757-3
Ø kolesa	200 mm
Šírka	1125 mm
Nosnosť	600 kg

Materiál Koleso	TPE
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Výška ložnej plochy	270 mm
Výška	990 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Typ	2501
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hmotnosť	27 kg
Hĺbka	609 mm
Hĺbka ložnej plochy	600 mm
Druh produktu	Vozík s oblúkom na tlačenie