

**Garant****Vozík s rukoväťou T1, Typ: T12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918500 T12
GTIN	4045197612007
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

Zváraná ocelová konštrukcia, platforma z **dreveného materiálu** s antracitovým povrchom odolným proti poškrabaniu.

Rukoväť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylénom.

2 pevné a 2 riaditeľné kolieska (s brzdou) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak**.

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Typ	T12
Hmotnosť	15 kg

Nosnosť	250 kg
Výška	900 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška nakladacej plochy dolu	195 mm
Norma	EN 1757-3
Šírka	860 mm
Šírka nakladacej plochy	600 mm
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Materiál Koleso	polyuretánové behúne
Hĺbka ložnej plochy	500 mm
Hĺbka	509 mm
Druh produktu	Vozík s rukoväťou