

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202293 5,5
GTIN	4045197931207
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

**Upozornenie:****Následný produkt pre č. 202320.**

## Technický opis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Dĺžka britov $L_c$	13 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Ø vôle $D_1$	5,3 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	3
Tvar stopky	HB
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	21 mm
Celková dĺžka L	57 mm
Šírka rohového skosenia pri $45^\circ$	0,1 mm

Ø rezných hrán $D_c$	5,5 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	AlCrN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

vzduch

vhodný