

**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 202307 2,5 |
| GTIN | 4045197931603 |
| Trieda položky | 12X |

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.**Upozornenie:****Následný produkt pre č. 202240/202245.****Technický opis**

| | |
|--|----------------------------------|
| Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň |
| Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,011 mm |
| Ø stopky D_s | 6 mm |
| Tvar stopky | HB |
| Ø rezných hrán D_c | 2,5 mm |
| Dĺžka britov L_c | 6 mm |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Počet zubov Z | 3 |
| Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,01 mm |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 |
| Celková dĺžka L | 50 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 1×D pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 170 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 100 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | M |
| GG(G) | podmienene vhodný | 55 | K |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |