

HOLEX**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 40, Rozsah upínania: 2,5-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Trieda položky	32K

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

Brunované. S otvorom na čip Balluff/RFID.

Rozsah balenia:

Vrátane **Torx® upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou, **pre vysoký silový styk.**

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 50 µm

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička