

**HOLEX****Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 50, Rozsah upínania: 2,5-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301575 2,5-16
GTIN	4045197931825
Trieda položky	32K

**Popis****Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

Brunované. S otvorom na čip Balluff/RFID.

**Rozsah balenia:**Vrátane **Torx® upínacieho kľúča** s priečnou rukoväťou, **pre vysoký silový styk.****Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Vonkajší Ø D	50 mm
Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 50 µm

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička