

**Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 40, Rozsah upínania: 2,5-16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302565 2,5-16
GTIN	4045197931832
Trieda položky	32K

Popis**Prevedenie:**

Pre chod doprava/doľava. Vnútorňý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Upínanie vrtákov, záhlbníkov a výstružníkov na frézach.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho kľúča pre Torx® s priečnou rukoväťou, pre optimálny silový styk.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Vonkajší Ø D	56 mm
Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Náhradný upínací kľúč	SW6
Upínač	SK 40
Norma upínača	DIN 2080
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 50 µm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M _{d max}	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

