

**Garant****Krátka vrtacia hlavička, PSC 63, Rozsah upínania: 1-16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308595 1-16
GTIN	4045197932020
Trieda položky	31B

## Popis

**Prevedenie:**

- Pre chod doprava/dola.
- Pieskované.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

**Rozsah balenia:**

Vrátane Torx® upínacieho kľúča.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309885; nástrčný kľúč č. 309893.

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	93,1 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220	TX25
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Upínač	PSC 63
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje M <sub>d max</sub>	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vŕtacia hlavička