

Garant**Krátka vrtacia hlavička, VDI 30, Rozsah upínania: 1-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

- Prívod chladiaceho prostriedku cez indexovací otvor.
- Maximálny tlak chladiaceho prostriedku 50 barov.
- Typ GARANT s upínacím kľúčom Torx® pre vysoký silový styk.

Použitie:

Na sústruhoch NC a obrábacích centrách.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 16 mm
Upínací kľúč	TX25
Dĺžka výčnelku l_1	90 mm
vonkajší \varnothing skľučovadla d_1	50,5 mm
Veľkosť VDI	VDI 30
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Krátke vrtacie skľučovadlo VDI

